



Wiertnica RB-21 4/3

Średnice gwintowanych rur:
10 - 350 mm

Silnik

Właściwości

- System szybkiego mocowania urządzenia na stojaku.
- Wskaznik przeciążenia (dioda LED) zapewnia wizualną informację o przeciążeniu w czasie wiercenia.
- Zawieszona ustawieniowo do zapewnienia białej wymiany.
- Wymiarowa oszczep.
- System chłodzenia silnika do pracy przy dużym obciążeniu.
- Skrzynka przekładniowa z linką ze smarowaną pompą oleju do zapewnienia ciągłości smarowania.
- Uchwyt do przeniesienia na silnik.

Dane techniczne

- Maks. średnica otworu 350 mm (wiercenie z kaskadem wody).
- Silnik 3-fazowy (230 / 500 / 1030 obr./min) o mocy 3000 W.
- Zabezpieczenie mechaniczne, elektryczne, termiczne.
- Długi przewód przyłączeniowy ze smarowaną bezpiecznikiem różnicowo-prądowym (PRCD).
- Masa silnika 127 kg.

Stojak

Właściwości

- Aluminiowa kolumna stojaka, odporna na skrzęcenie, do pracy przy dużym obciążeniu.
- Mocna podstawa przystosowana do skrzęcenia.
- Pokrętło rozprężki surowej w głąb stojaka.
- Kółka do zapewnienia optymalnej mobilności.

Dane techniczne

- Maks. średnica otworu 350 mm.
- Maks. głębokość posuwu 350 mm.
- Kąt wiercenia do 45°.
- Podstawa i pionowa podpora, łatwy sposób regulacji do wiercenia prostego.
- Wskaznik głębokości wiercenia otworu do zapewnienia precyzyjnego wiercenia, wskaznik głębokości wiercenia.
- Wypożyczenie opcjonalne: wkładki próbniowe.
- Rozmiar stojaka (D x S x W): 400 mm x 250 mm x 1100 mm.
- Masa stojaka 170 kg.



Nr. seryjny	Model	Opis	Masa, kg	Waga, kg
3001	RB-21 4/3	Wiertnica RB-21 4/3, 230 V + olej + system smarowania + kaskad	310	1
3002	RB-21 4/3	Wiertnica RB-21 4/3, 230 V + olej + system smarowania + kaskad + pompa i przewód elektryczny bezpiecznik + kaskad	340	1
3003	RB-21 4/3	Wiertnica RB-21 4/3, 1030 V + olej + system smarowania + kaskad	310	1
Wypożyczenie opcjonalne: wkładki próbniowe RB-21				
4004		Wkładka próbniowa do RB-21 4/3 (D x S x W) 340 x 30 x 40 mm	0,3	1
4005		Zawieszona oszczepowa do robót (próbniowa)	0,1	1
4006		Podstawa testowa (od RB-21 4/3), Zawieszony most i kolumna masująca (z olejową smarowaną)	0,3	1
4007		Uchwyt gumowy przeniesienia testowa (od RB-21 4/3)	0,3	1

Użyjcie wkładki (próbniowej) do wiercenia

Użyjcie oszczepu kolumny do wiercenia

RIDGID

